

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario Basic, so zadnou stenou, výška 950 mm, Buková doska Multiplex, Délka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922034 1500
GTIN	4062406083274
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Dodatočná zadná stena na zvýšenie nosnosti. S 1 párom rohových plechov na vystuženie.

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, 1 × zadná stena, dvojdielna, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a podnože svetlosivá RAL 7035, **prášково nanášaná.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Výška	950 mm

Séria	vario Basic
Hmotnosť	69 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	600 kg
Hrúbka platne	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zadná stena/odkladacia polička jednodielna vhodné pre dĺžku dosiek 1500	927140 1500
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 900	927000 900
Pracovná doska hrúbky 50 mm z buku Multiplex Dĺžka dosky 1500	926081 1500