

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 16G, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, 12x20G, Dĺžka dosky: 1500/3mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922047 1500/3
GTIN	4062406083472
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cele zásuvky mm: 75, 100, 150

Rozsah balenia:

2 x podnože, 1 x pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Výška	400 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Séria	vario
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Hmotnosť	92 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Počet zásuviek	3
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Podnož Výška 800	927000 800
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500	926241 1500