

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 16G, výška 850 mm, Bambusová doska, 12x20G, Dĺžka dosky: 1500/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922041 1500/2
GTIN	4062406083342
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 x podnože, 1 x pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškov nanošovaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška	850 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Hmotnosť	82 kg
Počet zásuviek	2
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Séria	vario
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Súprava čistiacich a ošetrojúcich olejov Typ 1	926403 1
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927300 300/2
Styčnický plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 800	927000 800