

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 16G, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, 12×20G, Délka desky: 2000/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 922047 2000/2 |
| GTIN | 4062406083489 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|----------------------------|----|
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 12 |
|----------------------------|----|

| | |
|---|--|
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 12×20 |
| Zásuvková skrinka Výška | 300 mm |
| Výška | 850 mm |
| Zásuvková skrinka Hĺbka | 650 mm |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2000 mm |
| Hmotnosť | 96 kg |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 225 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 300 mm |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Počet zásuviek | 2 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg |
| Séria | vario |
| Zásuvková skrinka Šírka | 400 mm |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Pracovný stôl výška | 850 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 12×20G |
| Druh produktu | Pracovný stôl |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------------|
| Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003 | 950050 003 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 | 927500 150 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 | 927500 75 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 2000 | 926241 2000 |
| Podnož Výška 800 | 927000 800 |
| Styčnickový plech Typ 1 | 927122 1 |
| Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2 | 927300 300/2 |