

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 16G, výška 850 mm, Buková doska Multiplex, 12×20G, Dĺžka dosky: 2000/3mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922044 2000/3
GTIN	4062406083434
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 150

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
------------------------	-------

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	106 kg
Séria	vario
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Výška	850 mm
Zásuvková skrinka Výška	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Počet zásuviek	3
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 2000	926081 2000
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Podnož Výška 800	927000 800