

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 16G, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, 12x20G, Délka dosky: 1000/3mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922047 1000/3
GTIN	4062406083458
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 150

Rozsah balenia:

2 x podnože, 1 x pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Zásuvková skrinka Výška	400 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	vario
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Počet zásuviek	3
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Hmotnosť	78 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Podnož Výška 800	927000 800