

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 16G, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, 12x20G, Dĺžka dosky: 1000/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922047 1000/2
GTIN	4062406083441
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 x podnože, 1 x pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet zásuviek	2
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Hmotnosť	68 kg
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (drevo)	400 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Séria	vario
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000
Podnož Výška 800	927000 800
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927300 300/2
Styčnickový plech Typ 1	927122 1