

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 16G, výška 950 mm, Buková deska Multiplex, 12×20G, Délka desky: 1000/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922054 1000/2
GTIN	4062406083564
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	2
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Séria	vario
Hmotnosť	69 kg
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G

Druh produktu

Pracovní stůl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75

927500 75

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21

914227 KO21

Zásuvka Výška čela zásuvky 150

927500 150

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2

927300 300/2

Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1000

926081 1000

Podnož Výška 900

927000 900

Styčnickový plech Typ 1

927122 1