

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 16G, výška 950 mm, Bambusová deska, 12×20G, Délka desky: 1000/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922051 1000/3
GTIN	4062406083519
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 150

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Séria	vario
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Počet zásuviek	3
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hmotnosť	79 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvková skrinka Výška	400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G

Druh produktu

Pracovní stůl

**Príslušenstvo**

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Podnož Výška 900	927000 900
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1000	926001 1000
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3