

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 16G, výška 950 mm, Buková deska Multiplex, 12×20G, Délka desky: 1500/3mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922054 1500/3
GTIN	4062406083595
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 150

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Hmotnosť	93 kg
Zásuvková skrinka Výška	400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	vario
Počet zásuviek	3
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Výška	950 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Podnož Výška 900	927000 900
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1500	926081 1500
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Styčnickový plech Typ 1	927122 1