

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 16G, výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá, 12×20G, Dĺžka dosky: 1000/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922057 1000/2
GTIN	4062406083625
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Hmotnosť	69 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	vario
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Počet zásuviek	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Zásuvková skrinka Výška	300 mm
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	225 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G

Druh produktu

Pracovní stůl

**Príslušenstvo**

Zásuvka Výška čela zásuvky 75

927500 75

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21

914227 KO21

Zásuvka Výška čela zásuvky 150

927500 150

Styčnickový plech Typ 1

927122 1

Pracovní doska tmavosivým plastovým potahom  
(Eluplan) Dĺžka dosky 1000

926241 1000

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2

927300 300/2

Podnož Výška 900

927000 900