

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 16G, výška 850 mm, Bambusová deska, 12x20G, Délka desky: 1000/7mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922121 1000/7
GTIN	4062406083694
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Séria	vario
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hmotnosť	109 kg
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Výška	850 mm
Počet zásuviek	7
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Podnož Výška 800	927000 800
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/7	927300 800/7
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1000	926001 1000