

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 850 mm, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922521 1500
GTIN	4062406084059
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška celá zásuvky mm: 125

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hmotnosť	102 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	125 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Výška	200 mm
Počet zásuviek	1
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Výška	850 mm
Séria	vario
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Podnož Výška 800	927000 800
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1500	926001 1500