

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922527 1000
GTIN	4062406084103
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 125

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Výška	850 mm
Počet zásuviek	1
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	125 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hmotnosť	87 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Séria	vario
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Výška	200 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

---

**Príslušenstvo**

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000
Styčnicový plech Typ 1	927122 1
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1
Podnož Výška 800	927000 800