

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 16G, výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá, 12x20G, Dĺžka dosky: 1500/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922137 1500/7
GTIN	4062406083915
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 16G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Rozsah balenia:**

1 x podnože, 1 x pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Počet zásuviek	7
Zásuvková skrinka Výška	900 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Séria	vario
Výška	950 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Šírka	400 mm
Hmotnosť	127 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	12×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	12×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927500 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927500 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927500 75
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/7	927300 900/7
Podnož Výška 900	927000 900
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500	926241 1500