


Garant**SOGX 060305, HB6535, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	234042 UNI
GTIN	4062406082994
Trieda položky	21E

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie::

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Technický opis

Séria	Elektrická vrtáčka
Typ	UNI
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	TiN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOGX 060305
Typ	HB6535
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,06 - 0,12 mm/ot.

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	150	M
CuZn	podmienene vhodný	250	N
mokrú maximum	vhodný		