


Garant**SOGX 080407, HB6535, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 234062 UNI |
| GTIN | 4062406084318 |
| Trieda položky | 21E |

Popis

Vhodné pre:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Odporúčanie::

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Séria | Elektrická vrtáčka |
| Typ | UNI |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Povrchová úprava | TiN |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 080407 |
| Typ | HB6535 |
| Rezný materiál | HM |
| Posuv f | 0,08 - 0,16 mm/ot. |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 270 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 250 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 180 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 170 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 150 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 250 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |