

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1500/3mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 922627 1500/3 |
| GTIN | 4062406084479 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 100

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|---|--|
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| Zásuvková skrinka Výška | 300 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 225 mm |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Výška | 850 mm |
| Hmotnosť | 119 kg |
| Zásuvková skrinka Hĺbka | 650 mm |
| Počet zásuviek | 3 |
| Zásuvková skrinka Šírka | 600 mm |
| Séria | vario |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1500 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Pracovný stôl výška | 850 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Pracovný stôl |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------------|
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 | 927800 75 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 50 | 927800 50 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 | 927800 100 |
| Podnož Výška 800 | 927000 800 |
| Styčnickový plech Typ 1 | 927122 1 |
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3 | 927600 300/3 |
| Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500 | 926241 1500 |