

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 950 mm, Buková deska Multiplex, 20×20G, Délka desky: 1500/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922674 1500/4
GTIN	4062406084714
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 125

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvková skrinka Výška	400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Séria	vario
Zásuvková skrinka Úžitková výška	325 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hmotnosť	131 kg
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Výška	950 mm
Počet zásuviek	4
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Podnož Výška 900	927000 900
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1500	926081 1500
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927600 400/4