


Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 850 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/5mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922704 2000/5
GTIN	4062406084813
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	850 mm
-------	--------

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Počet zásuviek	5
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Séria	vario
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hmotnosť	155 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 2000	926081 2000
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 800	927000 800
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5