

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 850 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1000/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922704 1000/5
GTIN	4062406084790
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cele zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Séria	vario
Výška	850 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hmotnosť	127 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Počet zásuviek	5
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

---

**Príslušenstvo**

Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Podnož Výška 800	927000 800
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1000	926081 1000