

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 950 mm, Bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922711 2000/5
GTIN	4062406084875
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár styčnickových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Séria	vario
-------	-------

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Výška	950 mm
Hmotnosť	156 kg
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Počet zásuviek	5
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

**Príslušenstvo**

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Podnož Výška 900	927000 900
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 2000	926001 2000
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
Styčnickový plech Typ 1	927122 1