

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 950 mm, Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 1000/5mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922717 1000/5
GTIN	4062406084912
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

Rozsah balenia:

2 × podnože, 1 × pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	950 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	425 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Hmotnosť	128 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Počet zásuviek	5
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Séria	vario
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G

Druh produktu

Pracovní stůl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Podnož Výška 900	927000 900
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1000	926241 1000
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5