

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, výška 950 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1000/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 922714 1000/5 |
| GTIN             | 4062406084882 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Rozsah balenia:**

2 × podnože, 1 × pár styčkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

## Technický opis

|   |  |
|---|--|
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G  | 20   |
| Hrúbka pracovnej dosky  | 50 mm  |
| Zásuvka Úžitková plocha v G   | 20×20  |
| Hĺbka pracovnej dosky   | 750 mm   |
| Zásuvky Úžitková hĺbka  | 500 mm   |
| Hmotnosť  | 128 kg   |
| Zásuvková skrinka Šírka   | 600 mm   |
| Výška   | 950 mm   |
| Zásuvková skrinka Výška   | 500 mm   |
| Zásuvky Úžitková šírka v G  | 20   |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg   |
| Zásuvky Úžitková šírka  | 500 mm   |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška  | 425 mm   |
| Dĺžka pracovnej dosky   | 1000 mm  |
| Séria   | vario  |
| Počet zásuviek  | 5  |
| Zásuvková skrinka Hĺbka   | 650 mm   |
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z oceľových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Pracovný stôl výška   | 950 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť  | 75 kg  |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Cylindrický zámok   | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu  | 20×20G   |

Druh produktu

Pracovný stôl

**Príslušenstvo**

|  |              |
|--|--------------|
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21                           | 914227 KO21  |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100                               | 927800 100   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 50                                | 927800 50    |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 125                               | 927800 125   |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75                                | 927800 75    |
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5      | 927600 500/5 |
| Styčnickový plech Typ 1                                      | 927122 1     |
| Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1000 | 926081 1000  |
| Podnož Výška 900   | 927000 900   |