

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 950 mm, Deska Eluplan tmavá, 20x20G, Délka dosky: 1500/6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922777 1500/6
GTIN	4062406085148
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	158 kg
Séria	vario
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvková skrinka Výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500	926241 1500
Podnož Výška 900	927000 900
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/6	927600 900/6