

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, 20x20G, Délka desky: 1500/7mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922767 1500/7
GTIN	4062406085032
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hmotnosť	160 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Počet zásuviek	7
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/7	927600 800/7
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Podnož Výška 800	927000 800
Pracovná doska tmavosivým plastovým potahom (Eluplan) Dĺžka dosky 1500	926241 1500