

**Garant****Upichovacia planžeta Heavy Duty, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w: 60/3,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273558 60/3,1
GTIN	4062406084394
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Od výšky planžety 100 mm so štyrmi lôžkami doštičky.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Technický opis**

Výška planžety h <sub>5</sub>	60 mm
pre maximálny Ø obrobka	180 mm
Šírka zápichu w	3,1 mm
Celková dĺžka L	230 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

