

Garant**Upichovacia planžeta Heavy Duty, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w: 60/4,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273558 60/4,1
GTIN	4062406084400
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Od výšky planžety 100 mm so štyrmi lôžkami doštičky.

Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	190 mm
Výška planžety h ₅	60 mm
Šírka zápichu w	4,1 mm
Celková dĺžka L	230 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorné chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

