

3M**Brúsny pás Cubitron™II 947A, 30×533 mm, Zrnitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558436 120
GTIN	4054596028555
Trieda položky	53S

Popis**Prevedenie:**

Brúsny pás Cubitron™ II 947A s presne tvarovaným keramickým zrnom a oxidom hlinitým na ľahkej podložke z X-tkaniny. Pružný brúsny pás na náročné brúsne práce na **ručných strojoch a strojoch s dlhým pásom**. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

X-tkanina (flexibilná) pre **ručné stroje** a stroje s dlhým pásom.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá ocel', zliatiny niklu, chróm, titán**, hliník.

Upozornenie:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

Zrnitosť	120
Séria	Cubitron™II 947A

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	30 mm
Dĺžka brúsneho pása	533 mm
Atribút Názov produktu	30x533 mm
Druh produktu	Brúsny pás

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
CuZn	vhodný	35-45	N
Uni	vhodný		
suché	vhodný		