

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, s dveřmi, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 2000/T2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922787 2000/T2
GTIN	4062406085445
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skrinka 24 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami a dverami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Séria	vario
-------	-------

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hmotnosť	133 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Výška	850 mm
Počet zásuviek	2
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Podnož Výška 800	927000 800
Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/2	927610 800/2
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 2000	926241 2000
Styčnickový plech Typ 1	927122 1