

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s kontajnerem 24G, s dverami, výška 950 mm,
Bambusová deska, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/T3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skrinka 24 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Rozsah balenia:

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami a dverami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
-----------------------------	-------

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	vario
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Výška	900 mm
Hmotnosť	143 kg
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Výška	950 mm
Počet zásuviek	3
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Súprava čistiacich a ošetrujúcich olejov Typ 1	926403 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/2	950300 75/2
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Dielenská súprava Počet nástrojov 22	955071 22
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Podložka z mäkkého PVC, priehľadná Šírka 2000	951951 2000
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/3	950320 75/3
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/3	950300 75/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 100/2	950320 100/2
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/2	950320 75/2
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 75/1	950320 75/1
Box na drobný sortiment easyPick Výška čela zásuviek / typ 75/1	950300 75/1
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
	950320 100/1

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška
čela zásuviek / typ 100/1

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok Výška
čela zásuviek / typ 100/3

950320 100/3

Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami
Výška / počet zásuviek 900/3

927610 900/3

Podnož Výška 900

927000 900

Styčnickový plech Typ 1

927122 1

Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu
Dĺžka dosky 2000

926001 2000