

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s kontajnerom 24G, s dverami, výška 950 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500/T3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922794 1500/T3
GTIN	4062406085476
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skrinka 24 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100

Výška dverí mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

**Rozsah balenia:**

1 × podnože, 1 × pár rohových plechov, skrinka so zásuvkami a dverami, pracovná doska.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Počet zásuviek	3
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Výška	900 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Výška	950 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Séria	vario
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Hmotnosť	129 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/3	927610 900/3
Podnož Výška 900	927000 900
Styčnickový plech Typ 1	927122 1
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 1500	926081 1500