

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 850 mm, Deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 2000/6+2Tmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	922807 2000/6+2T
GTIN	4062406085612
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75

Výška dverí (vpravo) mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vpravo): 1

**Rozsah balenia:**

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Počet zásuviek	8
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Hmotnosť	178 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Séria	vario
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/2	927610 800/2
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 2000	926241 2000
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/6	927600 800/6