

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 850 mm, Bambusová deska, 20×20G, Délka desky: 2000/7+2Tmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922801 2000/7+2T
GTIN	4062406085544
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75

Výška dverí (vpravo) mm: 525

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vpravo): 1

Rozsah balenia:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hmotnosť	185 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Výška	850 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Počet zásuviek	9
Séria	vario
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/2	927610 800/2
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/7	927600 800/7
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 2000	926001 2000