

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HB7035, Šírka zápichu w: 6,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

S ochrannou fazetou. Na zvýšenie výkonu trieskového obrábania, pre ocele vyššej pevnosti a prerušované rezy (zvýšenie posuvu o 10 %).

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	6 mm
Povrchová úprava	TiCN
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,17 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,3 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HB7035
Počet výmien/rezných hrán	1

Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		