

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HB7035, Šírka zápichu w: 1,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273100 1,5
GTIN	4062406085360
Trieda položky	21J

Popis

Použitie:

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	1,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HB7035
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		