

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 950 mm, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/6+2Tmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922814 2000/6+2T
GTIN	4062406085698
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

**Osadenie:**

Výška cele zásuviek (vľavo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 75, 75

Výška dverí (vpravo) mm: 625

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vpravo): 1

**Rozsah balenia:**

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Séria	vario
-------	-------

Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hmotnosť	185 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	8
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/2	927610 900/2
Pracovná doska hrúbky 50 mmz buku Multiplex Dĺžka dosky 2000	926081 2000
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/6	927600 900/6