

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 950 mm, Deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka dosky: 2000/7+2Tmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922817 2000/7+2T
GTIN	4062406085742
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálnne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cele zásuviek (vľavo) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 75, 75

Výška dverí (vpravo) mm: 625

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vpravo): 1

Rozsah balenia:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
-------------------------	--------

Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	1000 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hmotnosť	192 kg
Séria	vario
Počet zásuviek	9
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Výška	950 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 2000	926241 2000
Kontajner 24G s dvierkami s pravým dorazom/zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/2	927610 900/2
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/7	927600 900/7