


Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 8,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273292 8,0
GTIN	4062406085391
Trieda položky	21H

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	8 mm
Povrchová úprava	TiAlN ²
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,19 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB9140
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		