


**Garant****Upichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 8,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

S ochrannou fazetou. Na zvýšenie výkonu trieskového obrábania, pre ocele vyššej pevnosti a prerušované rezy (zvýšenie posuvu o 10 %).

**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

**Technický opis**

Šírka zápichu w	8 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiAlN <sup>2</sup>
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB9140
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	M
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		