

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi, sklopný a výškovo nastaviteľný stojan, výška 850 mm, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/6+1Tmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 922821 2000/6+1T |
| GTIN | 4062406085766 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom GARANT č. 967568, veľ. 120 vrátane zveráka č. 967100, veľ. 120. Šírka skrinky, skrinka pre zverák 16 G so zásuvkou. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Skrinka so zverákom: dvere uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Zásuvku nie je možné zamknúť.

Osadenie:

Výška cele zásuviek (vľavo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 150

Výška dverí (vpravo) mm: 575

Rozsah balenia:

1 × skrinka so zásuvkami, 1 × skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom a zverákom, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|---|--|
| Zásuvková skrinka Výška | 800 mm |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo) | 1000 kg |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2000 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Séria | vario |
| Výška | 850 mm |
| Počet zásuviek | 7 |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 700 mm |
| Zásuvková skrinka Šírka | 600 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Zásuvková skrinka Hĺbka | 650 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Hmotnosť | 193 kg |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Pracovný stôl výška | 850 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Pracovný stôl |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 | 927800 150 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 | 927800 75 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 100 | 927800 100 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 | 927500 150 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 125 | 927800 125 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 | 927800 200 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 50 | 927800 50 |
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/6 | 927600 800/6 |
| Kontajner 16G pre sklopný/výškovo nastaviteľný stojan a zverák Výška 800 | 927321 800 |
| Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 2000 | 926001 2000 |