


**Garant****Upichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 6,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Trieda položky	21H

**Popis****Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Šírka zápichu w	6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhlový Polomer	0,3 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		