

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi, sklopný a výškovo nastaviteľný stojan, výška 950 mm, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500/6+1Tmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	922831 1500/6+1T
GTIN	4062406085919
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom GARANT č. 967568, veľ. 120 vrátane zveráka č. 967100, veľ. 120. Šírka skrinky, skrinka pre zverák 16 G so zásuvkou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Skrinka so zverákom: dvere uzamykateľné pomocou cylindrickej zámky. Zásuvku nie je možné zamknúť.

Osadenie:

Výška cele zásuviek (vľavo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Výška cele zásuviek (vpravo) mm: 150

Výška dverí (vpravo) mm: 675

Rozsah balenia:

1 × skrinka so zásuvkami, 1 × skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom a zverákom, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Zásuvková skrinka Výška	900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Séria	vario
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečnika (drevo)	1000 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Výška	950 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet zásuviek	7
Hmotnosť	186 kg
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 900/6	927600 900/6
Pracovná doska hrúbky 50 mmz krížom lepeného bambusu Dĺžka dosky 1500	926001 1500
Kontajner 16G pre sklopný/výškovo nastaviteľný stojan a zverák Výška 900	927321 900