

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi, sklopný a výškovo nastaviteľný stojan, výška 850 mm, Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000/6+1Tmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	922827 2000/6+1T
GTIN	4062406085803
Trieda položky	9GG

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou. Skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom GARANT č. 967568, veľ. 120 vrátane zveráka č. 967100, veľ. 120. Šírka skrinky, skrinka pre zverák 16 G so zásuvkou. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykatelná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Skrinka so zverákom: dvere uzamykatelné pomocou cylindrickej zámky. Zásuvku nie je možné zamknúť.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 150

Výška dverí (vpravo) mm: 575

Rozsah balenia:

1 × skrinka so zásuvkami, 1 × skrinka so sklopným a výškovo nastaviteľným stojanom a zverákom, pracovná doska.

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	1000 kg
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Výška	850 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Séria	vario
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	700 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	193 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Počet zásuviek	7
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 50	927800 50
Zásuvka Výška čela zásuvky 75	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 100	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927500 150
Kontajner 16G pre sklopný/výškovo nastaviteľný stojan a zverák Výška 800	927321 800
Pracovná doska tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan) Dĺžka dosky 2000	926241 2000
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 800/6	927600 800/6