

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojazdnou základňou, výška 850 mm s doskou Eluplan tmavou, 20×20G, Délka dosky: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923617 1500
GTIN	4062406085995
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stůl sa rovnomerne zdvíha a spúšťa, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stůl vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková šírka v G	20

Posuvná rukoväť	nie
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek	1
Nárazník	nie
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Výška	850 mm
Materiál Koleso	celogumové
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Počet zásuviek	4
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
spúšťací	áno
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Hmotnosť	151,6 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát	GS TÜV Süd
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 150	927805 150
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75