

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojazdnou základňou, výška 850 mm s doskou Eluplan tmavou, 20x20G, Délka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923657 1500
GTIN	4062406086022
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stůl sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stůl vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkom.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky na každej strane mm: 75

Výška dverí na každej strane mm: 425

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
ComfortClose	nie

spúšťací	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Počet zásuviek	2
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Počet dvier	2
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Materiál Koleso	celogumové
Výška	850 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Posuvná rukoväť	nie
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Nárazník	nie
Hmotnosť	132,6 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12