

Garant GRIDLINE

**Pracovní stół s pojezdovou základňou, výška 950 mm s bukovou doskou Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 923674 1500   |
| GTIN             | 4062406086114 |
| Trieda položky   | 9GG           |

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stół so stabilnou oceľovou konštrukciou so spodnou výstuhou zo 4-hrannej rúrky, **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stół sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stół vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Zásuvková skrinka 24 G s centrálnym zamykaním s cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky na každej strane mm: 75

Výška dverí na každej strane mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek: 2

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Materiál Koleso | celogumové |
|-----------------|------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| ComfortClose                                     | nie                 |
| Podkladová konštrukcia Šírka                     | 1300 mm             |
| Zásuvky Úžitková šírka                           | 500 mm              |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                           | 500 mm              |
| Výška  | 950 mm              |
| Pracovná doska Povrch                            | s bezfarebným lakom |
| Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy       | 2                   |
| Zásuvky Úžitková šírka v G                       | 20                  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G                       | 20                  |
| Materiál pracovná doska                          | bukový multiplex    |
| Posuvná rukoväť                                  | nie                 |
| maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie            | 400 kg              |
| Ø koliesok riadiaceho kolieska                   | 100 mm              |
| Počet dvier                                      | 2                   |
| Hĺbka pracovnej dosky                            | 750 mm              |
| Zásuvka Úžitková plocha v G                      | 20×20               |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka                     | 700 mm              |
| Ø koliesok konzolového kolieska                  | 100 mm              |
| Počet zásuviek                                   | 2                   |
| Hmotnosť   | 155 kg              |
| Hrúbka pracovnej dosky                           | 50 mm               |
| Dĺžka pracovnej dosky                            | 1500 mm             |
| Nárazník   | nie                 |
| Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy | 2                   |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška                 | 625 mm              |
| spúšťací   | áno                 |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie                  | jednoručný          |
| Menovité napätie                                 | 250 V               |
| Typ zástrčky Vstup                               | F                   |

|   |  |
|---|--|
| Konštrukčné prevedenie  | Konštrukcia z ocelových rúrok                                  |
| Hrúbka materiálu  | 1 mm   |
| Pracovný stôl výška   | 950 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť  | 75 kg  |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 400 kg   |
| Hrúbka platne   | 50 mm  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)  | 100 %  |
| Uhol otvárania dvier  | 180 Stupeň   |
| Cylindrický zámok   | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu  | 20x20G   |
| Druh produktu   | prenosný pracovný stôl   |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12   | 914226 KO12 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21  | 914227 KO21 |
| Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou<br>Výška čela zásuvky 75 | 927805 75   |