

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl s pojazdnou základňou, výškovo nastavitelným stojanem a zverákem, s bambusovou doskou, 20×20G, Délka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 923691 1250 |
| GTIN | 4062406086183 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stůl sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stůl vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75

Výška dverí mm: 425

Výška dverí skrine zveráku mm: 575

Rozsah balenia:

Vrátane sklopného a výškovo nastaviteľného stojana GARANT č. 967568, veľ. 120 a zveráka GARANT č. 967100, veľ. 120.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

| | |
|--|-------------------------------|
| spúšťací | áno |
| Materiál Koleso | celogumové |
| Dĺžka pracovnej dosky | 1250 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Nárazník | nie |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 |
| Hmotnosť | 136,6 kg |
| Ø koliesok konzolového kolieska | 100 mm |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy | 2 |
| Počet zásuviek | 1 |
| Posuvná rukoväť | nie |
| ComfortClose | nie |
| Ø koliesok riadiaceho kolieska | 100 mm |
| Počet dvier | 2 |
| maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 400 kg |
| Materiál pracovná doska | Bambusová doska |
| Výška | 850 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy | 2 |
| Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Pracovný stôl výška | 850 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |

| | |
|---|--|
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo) | 400 kg |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20x20G |
| Druh produktu | prenosný pracovný stôl |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Krytka zámku pre GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75 | 927805 75 |
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |