

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl s pojazdnou základňou, výškovo nastavitelným stojanem a zverákem, s bukovou doskou Multiplex, 20×20G, Délka desky: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923694 1250
GTIN	4062406086190
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovní stůl sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovní stůl vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

**Osadenie:**

Výška cela zásuvky mm: 75

Výška dverí mm: 425

Výška dverí skrine zveráku mm: 575

**Rozsah balenia:**

Vrátane sklopného a výškovo nastaviteľného stojana GARANT č. 967568, veľ. 120 a zveráka GARANT č. 967100, veľ. 120.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

## Technický opis

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Posuvná rukoväť	nie
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Materiál Koleso	celogumové
Hmotnosť	142,3 kg
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Výška	850 mm
spúšťací	áno
Nárazník	nie
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
ComfortClose	nie
Počet dvier	2
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Počet zásuviek	1
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75