

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl s pojazdnou základňou, výškovo nastaviteľným stojanom a zverákom, s doskou Eluplan tmavou, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	923697 1250
GTIN	4062406086206
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. **Jednoruké odblokovanie zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Mobilná jednotka s 2 otočnými kolieskami a 2 pevnými kolieskami Ø 100 mm s pevným gumovým behúňom. Pracovný stôl sa rovnomerne zdvíha a spúšťa pomocou 2-zložkovej zdvíhacej rukoväti Haptoprene®, čím poskytuje plnú stabilitu na mieste použitia alebo jednoduchú prepravu. Mobilná jednotka je zaťažiteľná až do hmotnosti **400 kg** (pracovný stôl vrátane obsahu). Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Uzamykateľný cylindrickou zámkou.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75

Výška dverí mm: 425

Výška dverí skrine zveráku mm: 575

Rozsah balenia:

Vrátane sklopného a výškovo nastaviteľného stojana GARANT č. 967568, veľ. 120 a zveráka GARANT č. 967100, veľ. 120.

Povrchová úprava farby:

Korpus, podnož a korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **pohonná jednotka vždy v antracitovej farbe RAL 7016** (nie je možné konfigurovať), **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Počet zásuviek	1
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Ø koliesok riadiaceho kolieska	100 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Počet dvier	2
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Materiál pracovná doska	Doska Eluplan tmavá
Nárazník	nie
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Posuvná rukoväť	nie
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
ComfortClose	nie
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Ø koliesok konzolového kolieska	100 mm
Výška	850 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
spúšťací	áno
Materiál Koleso	celogumové
Hmotnosť	130,7 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12